


busz csomópont CPX-FB37

Cikkszám: 2735960

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	EtherCAT
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	125 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Gyártmány specifikus LED kijelző	M: Modify, paraméterezés PL: terhelés táplálás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: rendszerhiba
Busz specifikus LED kijelző	Error: kommunikációs hiba LA X1: hálózat aktív port 1 LA X2: hálózat aktív port 2 Run: kommunikációs státusz
Készülék-orientált diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics Kisfeszültségű modulok Diagnostics memory
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Feldbus interfész	2x csatlakozó, M12x1, 4-sarkú, D-kódolású
Maximális címtérjedelem a bemenetekhez	128 Byte
Maximális címtérjedelem a kimenetekhez	128 Byte
Paraméterezés	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Rendszer paraméterek
Baud ráta	100 Mbit/s
Konfigurálási támogatás	ESI fájl
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés ipari buszon keresztül Objekt diagnosztika Emergency Message Kompatibilitás üzemmód FB38-hoz Modular Device Profile (MDP) A rendszer státusza a folyamat adatokkal leképezhető PDO változó mapping Kiegészítő diagnosztikai interfész az operátor panelhez
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 100 mA