


# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D50-80G-120-S1

Cikkszám: 2799281

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret                                 | 110                   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                   |
| Max. fordulatszám                     | 5000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP65                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjárat hajtónyomaték               | 0.3 Nm                |
| Átvihető forgatónyomaték              | 25 Nm                 |
| Terméksúly                            | 5220 g                |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | D50B                  |
| Interfészkód Motor In                 | 80G                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |