


Tömlőszelep

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

Cikkszám: 3022829

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve in stainless steel, safety position open, G thread, DN15.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Tömlőszelep, pneumatikus működtetésű
Működtetés fajtája	pneumatikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	G1/2
NA névleges méret	15
Szelep funkció	2/2 nyitott monostabil
Áramlási irány	reverzáló
Pressure of medium	0 ... 0.4 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 4 bar
Pressure of medium psi	0 ... 58 psi
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.65 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 6.5 bar
Operating pressure	14.5 ... 94.25 psi
Névleges nyomás, technológiai szelep	10
Differential pressure (MPa)	0.25 MPa
Differenciál nyomás	2.5 bar
Differential pressure (psi)	36.25 psi
Burst pressure	1.6 MPa
Robbanónyomás	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0.78 MPa
Túlterhelési nyomás	7.8 bar
Overload pressure (psi)	113.1 psi
Visszaállítás fajtája	Visszapattanás-elaszticitás
Vezérlési fajta	külső vezérlés
12 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:1] szerint
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:1] szerint Víz
Max. viszkozitás	4,000 mm ² /s
Közeg hőmérséklet	-5 ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	5 ... 20 °C
Kv átáramlás	5 m ³ /h
Kapcsolási idő be	250 ms
Kapcsolási idő ki	250 ms
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4404

Jellemző	Érték
Material housing cover	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM
Gyártmány súlya	431 g
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Material bowl	PA6