


csatlakozó kábel

NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

Cikkszám: 3058527

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartóval
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	223 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 12 pólusú, A kódolású
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 12 pólusú, A kódolású
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1.5 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábelhossz	2 m
Vezetési tulajdonság	Basic
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint
Min.kábel hajlítási sugár	85 mm
Hajlításszög, fix kábelfektetés	42.5 mm
Kábel átmérő	8.5 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	12x0,14 árnyékolt
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 mm ²
Színkód, érszíjtelés	Pin 1 = barna Pin 10 = ibolyakék Pin 11 = szürke/pink Pin 12 = piros/kék Pin 2 = kék Pin 3 = fehér Pin 4 = zöld Pin 5 = pink Pin 6 = sárga Pin 7 = fekete Pin 8 = szürke Pin 9 = piros
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete
Material of union nut	Horgany présöntvény
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz nikkelezett és aranyozott