


Vezetőegység EAGF-P1-KF-16-150

Cikkszám: 3192936

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	150 mm
Irányváltási holtjáték	0 lmm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max. sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Max. erő F _y	160 N
Max. erő F _y , statikus	355 N
Max. F _z erő	160 N
Max. F _z erő, statikus	355 N
Max. M _x nyomaték	6 Nm
Statikus M _x max. nyomaték	13 Nm
Max. M _y nyomaték	4 Nm
Max. M _y statikus nyomaték	9 Nm
Max. M _z nyomaték	4 Nm
Max. nyomaték M _z , statikus	9 Nm
Tolóerő	3.2 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	160 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	600 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	8 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	8 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	29 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.5 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél keménykrómozott
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált