

gömbcsap

VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-V15V15

Cikkszám: 4810854

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 11/4", top flange F0405, PN20, ANSI class 150.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	ANSI B16.5 szerinti karima 150. osztály
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F0405
Belső átmérő	30 mm
NA névleges méret	32
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	20
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	20 Nm
A következő szabványon alapul:	ANSI B16.5 150. osztály ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv átáramlás	140 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	FPM Grafit PCTFE PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	3,550 g
Engedély	API607 CRN
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás