


csatlakozó MSSD-C

Cikkszám: 34583

FESTO

mágnesstekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép DIN EN 175 301, Bauform A szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	Germanischer Lloyd
Maritime classification	see certificate
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Kábelkimenet	Ferde
Kábelkimenetre vonatkozó információ	90° rotatable
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	22 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzögletes konstrukció, MSC négyzögletes konstrukció, MSN1
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 300 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	16 A
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábel csavarzat	Pg9
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	≤ 1.5 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisműködésű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Műanyag
Ház színe	fekete
Material seals	NBR