

# Motorkábel NEBM-SM12G8-E-25-Q5-LE6

Cikkszám: 5105620

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Vezetékmegjelölés                                     | táblatartó nélkül                            |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                     | Terepikészülék-oldal                         |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás                 | kerek  |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód            | Csatlakozó                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés              | egyenes                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint      |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 8  |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk         | 6  |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                     | Vezérlésoldal                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód           | Kábel  |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | nyitott vég                                  |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 6  |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek      | 6  |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 0 V...72 V                                   |
| DC névleges üzemi feszültség                          | 24 V   |
| Kábelhossz  | 25 m   |
| Vezetéktulajdonság                                    | energialáncokhoz alkalmas                    |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés              | 62 mm  |
| Kábelátmérő   | 6.2 mm                                       |
| Kábelszerkezet  | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup><br>árnyékolt        |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                       | 0.34 mm <sup>2</sup>                         |
| Vezetékvégek  | Érvéghüvely                                  |
| Védettség   | IP65   |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...80 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...80 °C                                |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PUR)                                   |

| Jellemző          | Érték  |
|-------------------|--------|
| Kábelköpeny színe | szürke |