


Párhuzamos megfogó HGPP-25-A-G2

Cikkszám: 525663

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket befogópofánként	10 mm
Max. cserepontosság	0.1 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.02 mm
Megfogópofák száma	2
Hajtásmód	pneumatikus
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Párhuzamos
Fogóerőbiztosítás	záraskor
Szerkezeti felépítés	Fogasléc/fogaskerék
Pozíciófelismerés	Hall érzékelőhöz induktív érzékelőkhöz
Üzemi nyomás	5 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	105 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	90 ms
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	250 g
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	380 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	21 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	21 Nm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	21 Nm
Terméksúly	898 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	POM
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, keményre eloxált

Jellemző	Érték
Megfogó pofák alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, nikkelezett