

# rövidlöketű henger

## ADVC-4-5-P



Cikkszám: 526898

Kifutó termék

FESTO

[dugattyúrúd menet nélkül.](#)

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	5 mm
Dugattyú átmérő	4 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5.7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7.5 N
Mozgatott tömeg	0.25 g
Gyártmány súlya	4.2 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material piston rod	Alumínium ötvözet eloxált