

# gömbcsap


## VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14

Cikkszám: 4795668

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 1", top flange F0405, PN16, clamp ferrule to ASME-BPE, electropolished.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



### Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Konstruktív felépítés   | 2-utú gömbcsap  |
| Működtetés fajtája  | mechanikus  |
| Tömítési elv  | lág   |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges   |
| Felfogási mód   | Vezeték beépítés  |
| Armatúra csatlakozás  | ASME-BPE szabvány szerinti csőszorító   |
| Kapcsolási pozíció jelző  | Horony iránya = átáramlás iránya  |
| Karima furatkép   | F0405   |
| Belső átmérő  | 22.1 mm   |
| NA névleges méret   | 25  |
| Szelep funkció  | 2/2   |
| Áramlási irány  | reverzáló   |
| Névleges nyomás, technológiai szelep  | 16  |
| Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep | 15 Nm   |
| A következő szabványon alapul:  | ASME BPE<br>ISO 5211  |
| Közeg   | Gőz<br>Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint<br>Nemesgázok<br>Víz<br>semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet   | -20 ... 200 °C  |
| Kv átáramlás  | 74 m <sup>3</sup> /h  |
| Anyag megjegyzés  | RoHS konform  |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III  |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség   | Lásd a bővített nyersanyag-információt  |
| Material housing  | Nemesacél öntvény   |
| Anyag szám: ház   | 1.4409  |
| Material seat seal  | PTFE, modified  |
| Material seals  | FPM<br>PTFE   |
| Material ball   | Nemesacél öntvény   |
| Anyag szám: golyó   | 1.4409  |
| Material shaft  | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Anyag szám: tengely   | 1.4401  |
| Gyártmány súlya   | 950 g   |
| Engedély  | 3-A Sanitary<br>CRN   |
| KBK korrózióállósági osztály  | 4 - különösen erős korróziós károsodás  |