


# Nyomógombos szelep VHEF-PTC-B32-G18

Cikkszám: 5299707

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Működtetés módja	kézi
Szélesség	20 mm
Normál névleges átfolyás	750 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi nyomás	0.35 MPa...1 MPa 3.5 bar...10 bar
Szerkezeti felépítés	Tányér-ülék
Névleges szélesség	5.6 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Használati útmutató	csak kézzel működtesse
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	külső
Áramlásirány	megfordítható
Átfedés	Nulla átfedés
Vezérlőnyomás	0.35 MPa...1 MPa 3.5 bar...10 bar 50.75 psi...145 psi
Max. kapcsolási frekvencia	0.5 Hz
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	20 N

Jellemző	Érték
Kioldó erő	25 N
Terméksúly	168 g
Rögzítés módja	választhatóan: Előlap rögzítés átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált