


# Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

## MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Cikkszám: 531096

FESTO

Részei: szűrő, nyomásszabályozó szelep, olajozó, szerelőlap falra szereléshez. Maximális kimenő nyomás 12 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, fém csésze, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Nyomásszabályzó szelep manométerrel Standard szűrő Standard ködolajozó
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	1.5 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás	800 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	5.7.- DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4