

lineáris hajtómű DLGF-G-32-600-PPSA

Cikkszám: 5074790

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 600 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Csillapítás | PPS: önbeálló pneumatikus véghelyzet csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | alapvezeték |
| Menesztő elv | alakzáró (horony) |
| Pozíció felismerés | közéltéskapcsolóhoz |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 8 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 11.6 mm |
| Max.erő, Fy | 0 N |
| Max. force Fz (towards the drive) | 276 N |
| Max. force +Fz (away from the drive) | 138 N |
| Max. Mx nyomaték | 1.8 Nm |
| Max. My nyomaték | 7.6 Nm |
| Max. Mz nyomaték | 2.9 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 483 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| Mozgatott tömeg | 208 g |
| Gyártmány súlya | 4,988 g |
| Alternatív csatlakozások | lásd a termék rajzát |
| Felfogási mód | Közvetlen rögzítés átmenő furattal tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform Free of copper |
| Material cover | Die-cast aluminium, coated |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium, eloxált |