



szűrő MS6N-LF-1/2-ERM

Cikkszám: 531520

FESTO

40 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstrukciós felépítés | Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval |
| Max.kondenzátum mennyiség | 38 cm ³ |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Normál névleges átáramlás | 4,100 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 600 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/2 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |