



Vákuumgenerátor VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-R02-M

Cikkszám: 532644

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Laval-fúvóka névleges átmérője | 1.4 mm |
| Raszterméret | 18 mm |
| Hangtompító kivitele | nyitott |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Ejektorkarakterisztikája | Standard nagy vákuum |
| Kézi segédműködtetés | Nem reteszelő |
| Integrált funkció | Bekapcsoló szelep, elektromos Nyitott hangtompító |
| Szerkezeti felépítés | T forma |
| Szelepfunkció | 2/2 |
| Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz | 4 bar |
| Üzemi nyomás | 2 bar...8 bar |
| Üzemi nyomás max. vákuumhoz | 3.5 bar |
| Max. vákuum | 92 % |
| Névleges üzemi nyomás | 6 bar |
| Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben | 48.8 l/min |
| Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett | 0.5 s |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 21.6 V...26.4 V |
| Elektromos energiafogyasztás | 1.2 W |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem nem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Közeghőmérséklet | 0 °C...50 °C |
| Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett | 69 dB(A) |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...50 °C |
| Terméksúly | 98 g |
| Elektromos csatlakozó | Csatlakozó |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Rögzítés módja | átmenő furattal szerelősínnel tartozékkal |
| 1. pneumatikus csatlakozás | QS-8 |
| 3. pneumatikus csatlakozás | Nyitott hangtompító |
| Vákuumcsatlakozás | QS-8 |
| Csatlakozómenet alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Fűvőka alapanyaga | POM Kovácsolt alumíniumötvözet |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA POM-erősítéssel |
| Hangtompító alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet POM PU-hab |
| Csavarok alapanyaga | Acél |
| Csavarzatok alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |