

Finomszűrő MS6N-LFM

Cikkszám: 527671

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	6
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	0.01 l ^m ...1 l ^m
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus Kézzel forgatható félautomata
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:7:3] szerint
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár beépítve fém csészeként
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Differenciálynomás jelző	Optikai kijelző nyomásérzékelővel
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tömítések alapanyaga	NBR
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis