

finomszűrő MS4N-LFM

Cikkszám: 527698

FESTO

NPT menettel.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	4
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	0.01 ... 1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus kézzel forgatható félautomata
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	360 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	54 l/min
Csészevédő	Műanyag védőkosár fém csészeként beépítve
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző nyomásérzékelővel
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Material housing	Alumínium présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material seals	NBR
Anyag megjegyzés	RoHS konform