

# szűrő MS4N-LF-1/4-CUV

Cikkszám: 535688

FESTO

5 µm-es szűrő, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	25 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	349 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet
Material screen	PA
Material separating plate	POM