



Henger-szelep kombináció DNCV-40- -PPV-A-5/2LAD

Cikkszám: 536429

FESTO

diagnózis modullal.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	70 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Működési mód	kettősműködésű
Tekercs jellemző	24 V DC: kisáramú fázis: 0,5 W, nagyáramú fázis: 1,23 W
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Engedély	C-Tick
Csillapítási hossz	20 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	754 N
Mozgatott tömeg	307 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	49 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,275 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	16 g
Elektromos csatlakozás	8 sarkú M12x1 Csatlakozó kerek alakú
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 3	hangtompító beépítve
Pneumatikus csatlakozás 5	hangtompító beépítve
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet simára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél