

aktívszenes szűrő LFX-D-MINI


Cikkszám: 532776

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Nagyteljesítményű szűrő műszakilag olajmentes, szagtalan élelmiszeripari minőségű sűrített levegőhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstrukciós felépítés	Aktív szén szűrő Szálal szűrő
Csészvédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Ajánlott maximális normál névleges átáramlás	360 l/min
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	360 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	≤ 0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	283 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap nélkül
Pneumatikus csatlakozás 1	Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 2	Telep modul
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	Aktív szén Szövet
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC