

Szabványos henger DNCB-80-100-PPV-A

Cikkszám: 532888

FESTO

ISO 15552 szerint, profil hengercső, helyzetérzékelési lehetőség,
mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Löklet | 100 mm |
| Dugattyú átmérő | 80 mm |
| Dugattyúrúd menet | M20x1,5 |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 12 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 2 J |
| Csillapítási hossz | 32 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 2,721 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 3,016 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 800 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 92 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 3,135 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 39 g |
| Felfogási mód | belső menettel tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, fedél | Alumínium présöntvény bevont |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |