


# handling modul HSW-12-AP

Cikkszám: 540228

FESTO

Pick and Place alkatrészek 90°-ban történő elfordításához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	15 ... 25 mm
Méret	12
Max. lineáris löket 90° fordítási szögénél	142/142 mm
Z löket	80 ... 100 mm
Csillapítás	CC: Lökéscsillapító mindkét oldalon lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Lineáris vezeték plusz forgócsapágyazás Fordító hajtómű kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Minimális ütemidő	0.8 s
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/-0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max. Mx nyomaték	1.5 Nm
Max. My nyomaték	1.5 Nm
Max. Mz nyomaték	1.5 Nm
Maximális hasznos terhelés	1 kg
Max. folyamat erő Y irányban	35 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	35 N
Gyártmány súlya	2,840 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material stops	erősen ötvözött acél
Material spring pressure piece	erősen ötvözött acél
Material sub-base	Alumínium ötvözet eloxált
Material bracket	Alumínium ötvözet eloxált
Material cross-guide	Nemesíthető acél
Material swivel lever	Edzett acél barnított
Material slotted guide plate	Edzett acél edzett
Material sensor rail	Alumínium ötvözet eloxált
Material bar	Alumínium ötvözet eloxált
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél