


Pick&Place DHSP-HSP16

Cikkszám: 543048

FESTO

Kulisszavezérlésű mechanika, elektromos vagy pneumatikus hajtómű két haladási iránnyal, kompakt és nagyon dinamikus. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Pick&Place 1.0
Hasznos terhelés	0 ... 1.6 kg
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Löket, Z tengely	20 ... 70 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Hajtómű, Y tengely	HSP-16
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Löket, Y tengely	52 ... 170 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,01 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,01 mm