

Pneumatikus interfész VABA-S6-1-X1

Cikkszám: 543416

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepszígetek interfésze	44-es típus, VTSA
Diagnosztika	Szelepek feszültség hiánya
Szelephelyek max. száma	16, bistabil szelepekkel 32, monostabil szelepekkel
LED kijelzők	1 csoportos diagnosztika Csatorna állapota a szelepeken
Paraméterezés	Üzembiztos csatornánként Csatornánkénti kényszerítés Üres mód csatornánként Felügyelet modul
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték szelepkimenetenként
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 15 mA (elektronika üzemi tápellátás) Jell. 50 mA (terhelő feszültség a szelepekhez)
Max. tápellátás csatornánként	0,2 A
Max. modulonkénti összáram	4 A
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	Igen, ha kiegészítő táplálást használ a szelepekhez
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	590 g
Elektromos vezérlés	Terepibusz
Elektromos csatlakozó	CPX-en keresztül
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény