

# adapter NPFA-A-P18-G14-F

Cikkszám: 545922

FESTO

VUVB mágnesszelephez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	0.9 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: vakdugó	PA erősítésű.
Anyag információ: O gyűrű	NBR
Anyag információ: elválasztó elem	Acél