



ipari busz adapter FBA-PB-SUB-9-3XM12

Cikkszám: 537934

Kifutó termék

FESTO

[PROFIBUS-hoz történő csatlakoztatáshoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	PROFIBUS
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	7
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x 4-40 UNC csavar
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal Beérkező buszcsatlakozás (A), továbbvezető buszcsatlakozás (B), busz feszültségellátása (C)
2. elektromos csatlakozás, alak	rund (A), (B), (C)
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Dugaszolócsatlakozó (A), aljzat (B), dugaszolócsatlakozó (C)
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	egyenes (A), (B), (C)
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Kábelhossz	0.11 m
Kábel átmérő	6 mm
Kábelszerkezet	7x0,14 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)