


mágnestekercs MD-2-110VAC-PA

Cikkszám: 549904

FESTO

váltakozó feszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező $\cos \{\phi\}$	0.7
Tekercs jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 14,5 VA, tartó teljesítmény: 10,5 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	0.5 Nm
Gyártmány súlya	110 g
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz