

bekapcsoló szelep

MS6N-EE-1/4-10V24-Z

Cikkszám: 542595

FESTO

elektromos, az átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Lefűvás funkció | nem fojtható |
| Kézi segédműködtetés | nyomó |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Szelep funkció | 3/2 zárt monostabil |
| Üzemi nyomás | 4 ... 10 bar |
| C érték | 11 l/sbar |
| b érték | 0.5 |
| Normál névleges átáramlás | 2,600 l/min |
| Ciklusidő | 100 % |
| Tekerics jellemző | 24 V DC: 2,5 W |
| Megengedett feszültség ingadozás | +/- 10 % |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Gyártmány súlya | 740 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Elektromos csatlakozás | Plug pattern type C to EN 175301-803 Csatlakozó DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |