


hálózati csatlakozó aljzat NECU-G78G4-C2

Cikkszám: 543108

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61984
Engedély	c CSA us (OL)
Gyártmány súlya	58.7 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, 7/8", 4 pólusú
Dugó kódolás	ODVA AutoSIG
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	10 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Megengedett kábelátmérő	6 ... 12 mm
Csatlakozó keresztmetszet	≤ 1.5 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material of union nut	Nikkelezett cink fröccsöntés
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvözet