


# Fordító hajtómű DAPS-1920-090-R-F1216-T6

Cikkszám: 553187

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Állítóhajtás mérete	1920
Karimafuratkép	F12 F16
Elfordítási szög	90 deg
Állítási tartomány, végállás 0°-nál	-1 deg...9 deg
Tengelycsatlakozás mélysége	48.5 mm
Szabványos csatlakozó az armatúrához	ISO 5211
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Kinematika keret
Pozíciófelismerés	nélkül
Zárásirány	jobbra záródó
Szelepcsatlakozás megfelel a szabványnak	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2 alacsony igényű üzemmódig
Üzemi nyomás	0.3 MPa...0.84 MPa 3 bar...8.4 bar
Névleges üzemi nyomás	0.56 MPa 5.6 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1 Hz
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EX előírásai szerint
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Tanúsítványt kiállító szerv	TÜV Nord 212170801
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex környezeti hőmérséklet	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint

Jellemző	Érték
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...60 °C
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél	1920 Nm
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 50°-os forgatási szögnél	960 Nm
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 90°-os forgatási szögnél	1440 Nm
Tudnivaló a forgatónyomatékról	A hajtómű üzemi nyomatéka nem lehet nagyobb, mint az ISO 5211 szabványban felsorolt legnagyobb megengedett nyomaték, a felfogó karima és a tengelykapcsoló mérete alapján.
Levegőfogyasztás 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) ciklusonként 0° - Névleges elfordulási szög - 0°	71.4 l
Terméksúly	32000 g
Tengelycsatlakozás	T46
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	FVMQ PTFE-erősítés
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött acél
Tengely alapanyaga	erősen ötvözött acél
Tengely anyagszáma	1.4305