



Elektromos henger DNCE-32- -LS-1,5-Q

Cikkszám: 545210

FESTO

siklóorsóval és elfordulás ellen biztosított dugattyúrúddal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	1 ... 400 mm
Méret	32
Lökettartalék	0 mm
Dugattyúrúd menet	M10x1,25
Reversierspiel	0.2 mm
Orsó átmérő	9 mm
Orsó meredekség	1.5 mm/U
Max. dugattyúrúd elfordítási szög +/-	0.3 deg
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Beépítési helyzet	tetszőleges
Motorfajta	Léptető motor DC szervomotor
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Konstruktív felépítés	Elektromos henger menetes orsóval
Orsó típus	Menet
Változatok	elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	csúszócsapággal
Max. gyorsulás	1 m/s ²
Max.sebesség	0.06 m/s
Ismétlési pontosság	+/-0,07 mm
Ciklusidő	100%
KBK korrózióállósági osztály	0
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.0001 J
Tartós hajtó nyomaték	0.4 Nm
Tartós előtoló erő	300 N
Max.hajtó nyomaték	0.4 Nm
Elfordulás elleni védelem max. forgató nyomatéka	1 Nm
Max. Mx nyomaték	1 Nm
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	45 N
Max. Vorschubkraft Fx	300 N
Leerlaufantriebsmoment	0.06 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontal	30 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	15 kg
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	0.0361 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.0006 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JO	0.0433 kgcm ²
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	150 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	32.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	720 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6.9 g

Jellemző	Érték
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvény lakkozott
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet simára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, orsóanya	POM
Anyag információ, orsó	Acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet simára oxidált