

# mágnesszelep

## VZWM-L-M22C-N114-F5-R1

Cikkszám: 546175

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, NPT11/4" connection, stainless steel version.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Membránszelep Servo controlled
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	lehetőleg álló
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	1 1/4 NPT
Elektromos csatlakozás	Solenoid coil type MH-... , coil can be ordered as an accessory
Névleges méret	40 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Áramlási irány	nem visszafordítható
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Folyékony közeg armatúra üzemi nyomása	0.7 ... 6 bar
Gáznemű közeg armatúra üzemi nyomása	0.7 ... 10 bar
Nyomáskülönbség	0.7 bar
Vezérlési fajta	elővezérelt
Max. viszkozitás	22 mm <sup>2</sup> /s
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Folyékony közegek hőmérséklete	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kv átáramlás	21.3 m <sup>3</sup> /h
Normál névleges átáramlás	24,000 l/min
Kapcsolási idő be	26 ms
Kapcsolási idő egy folyékony közegre	1,400 ms
Kapcsolási idő ki	20 ms
Kapcsolási idő folyékony közegekre	1,900 ms
b érték	0.6
C érték	75 l/sbar
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4581
Material seals	NBR
Material plunger tube	erősen ötvöztött acél
Gyártmány súlya	2,600 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
Fedélcsavar max. meghúzási nyomatéka	30 Nm
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	450 Nm
Tekerics felfogás max. meghúzási nyomatéka	2 Nm