


# Alapszelep LR-D-DI-MAXI

Cikkszám: 546511

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzációval szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	13,8 000013...240 000013
Nyomásszabályozó-tartomány	6,9 000013...180 000013
Max. nyomáshiszterézis	6 000013
Normál névleges átfolyás	189 000003
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	14 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 °F...140 °F
Terméksúly	37413 oz
Rögzítés módja	Előlap rögzítés Vezetékbeszerelés tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Membrán alapanyaga	NBR