


fordító hajtómű

DSM-16-270-FW-A-B

Cikkszám: 547597

FESTO

karimás tengellyel, helyzetérzékeléssel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 16 |
| Fordítási szög | 0 ... 270 deg |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Konstruktív felépítés | Szárnylapát |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Operating pressure MPa | 0.18 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.8 ... 10 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max. tengelyirányú erő | 30 N |
| Max. sugárirányú erő | 75 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 450 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of drive shaft | Acél nikkelezett |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium ötvözet |