


# Kör keresztmetszetű henger ESNU-1 1/4"" - P-A

Cikkszám: 548468

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Löklet  | 0,4 " ...2 "   |
| Dugattyú Ø                                      | 1 1/4 "  |
| Dugattyúrúd menete                              | 3/8-24 UNF-2A  |
| Szabvány alapján                                | ISO 6431   |
| Csillapítás                                     | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint  |
| Dugattyúrúdvég                                  | Külső menet  |
| Szerkezeti felépítés                            | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Pozíciófelismerés                               | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                      | egyoldali dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Működési mód                                    | egyszeres működésű   |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                          | -4 °F...176 °F   |
| Ütközési energia a végállásokban                | 0,295 000004   |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 99,4 000007  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén               | 3430 oz  |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                   | 255 oz   |
| Rögzítés módja                                  | tartozékkal  |
| Pneumatikus csatlakozó                          | 1/8 NPT  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis  |
| Fedél alapanyaga                                | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Dugattyúrúd alapanyaga                          | erősen ötvözött rozsdamentes acél                            |
| Hengercső alapanyaga                            | erősen ötvözött rozsdamentes acél                            |