


Forgató modul ERMB-20

Cikkszám: 552706

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus forgató modul fogasszíjjal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Forgatási szög	végtelen
Hajtásáttétel	4,5:1
Terméksúly	850 g
Meghajtó fogaskerék Ø	6 mm
Fogasszíf-osztás	2 mm
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	1350 1/min
Max. hajtónyomaték	0.7 Nm
Üresjárat hajtónyomaték	0.07 Nm
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Hajtómű tengely alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Fogasszíf alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal