


Forgató modul ERMB-25

Cikkszám: 552707

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus forgató modul fogasszíjjal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Forgatási szög	végtelen
Hajtásáttétel	4:1
Terméksúly	1460 g
Meghajtó fogaskerék Ø	8 mm
Fogasszíf-osztás	3 mm
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	1200 1/min
Max. hajtónyomaték	2.2 Nm
Üresjárat hajtónyomaték	0.18 Nm
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Hajtómű tengely alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Fogasszíf alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal