


Forgató modul ERMB-32

Cikkszám: 552708

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus forgató modul fogasszíjjal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Forgatási szög	végtelen
Hajtásáttétel	3:1
Terméksúly	3250 g
Meghajtó fogaskerék Ø	12 mm
Fogasszíf-osztás	5 mm
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	900 1/min
Max. hajtónyomaték	8,5 Nm
Üresjárat hajtónyomaték	0,5 Nm
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Hajtomű tengely alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Fogasszíf alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal