


# Kompakt henger ADNGF-1 5/8""-1/4""-P-A

Cikkszám: 557242

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0,25 ""
Dugattyú Ø	1 5/8 ""
Szabvány alapján	ISO 21287
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Vezetőrúd kerettel
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0,516 000004
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	154 000007
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	170 000007
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	4666 oz
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	1280 oz
Alapsúly 0 mm löket esetén	12234 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	484 oz
Rögzítés módja	választhatóan: átmenő furattal belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Peremes csavar alapanyaga	Acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Dinamikus tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Véglap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált