


# vezérlőtömb CPX-CM-HPP

Cikkszám: 562214

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	140 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Hálózat kiesés áthidalása	10 ms
Összes tengely darabszáma	4
Méretetek: B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-Interface	CAN-Bus
Feldbus interfész	1x aljzat M9, 5 pólusú
Készülék-orientált diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Konfigurálási támogatás	MMI kézi kezelő készülék
Paraméterezés	Forcing of channels Rendszer paraméterek
Baud ráta	1 Mbit/s
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Protokoll	FHPP
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	tipikusan 80 mA
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	32 Byte
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	32 Byte
Gyártmány specifikus LED kijelző	Error PL: terhelés táplálás
Material housing	PA erősítésű PC