

# Műanyag tömlő PUN-H-3X0,5-BL-500

Cikkszám: 558256

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték  |
|--|--|
| Külső Ø  | 3 mm   |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 12 mm  |
| Belső Ø  | 2.1 mm   |
| Min. hajlítási sugár                           | 6 mm   |
| Használati útmutató                            | TPE-U Ether alapú  |
| A tömlő tulajdonságai                          | energiáláncokhoz alkalmas  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...87 psi   |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,3 MPa  |
| Engedély                                       | TÜV  |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00   |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)  |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 HB  |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L   |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására    | A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesestekercsek |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges   |
| Élelmiszerekkel használható                    | Lásd a bővebb anyaginformációt   |
| Környezeti hőmérséklet                         | -35 °C...60 °C   |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0042 kg/m  |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 3 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz  |
| Szín   | kék  |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis  |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)  |