

# párhuzamos megfogó



## HGPL-63-100-A

Cikkszám: 567828

Kifutó termék

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték   |
|--|---|
| Méret  | 63  |
| Löket megfogó pofánként                        | 100 mm  |
| Max.kicserélési pontosság                      | < 0.2 mm  |
| Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay            | < 0.2 deg   |
| Max.megfogó pofa játék, Sz                     | < 0.05 mm   |
| Forgásszimmetrikus                             | <= 0.2 mm   |
| Ismétlési pontosság, megfogó                   | < 0.03 mm   |
| Megfogó ujjak száma                            | 2   |
| Beépítési helyzet                              | tetszőleges   |
| Működési mód                                   | kettősműködésű  |
| Megfogó funkció                                | párhuzamos  |
| Konstruktív felépítés                          | Ikerdugattyú<br>Vezeték<br>Körtolattyú<br>T alak<br>Fogasléc/tengely            |
| Pozíció felismerés                             | közelítéskapcsolóhoz  |
| Teljes megfogó erő 6 bar-nál, nyit             | 2,466 N   |
| Teljes megfogó erő 6 bar-nál, zár              | 2,742 N   |
| Üzemi nyomás                                   | 3 ... 8 bar   |
| Max.működési frekvencia, megfogó               | < 1 Hz  |
| Min.nyitási idő 6 bar-nál                      | 650 ms  |
| Min.zárási idő 6 bar-nál                       | 600 ms  |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                 |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez     | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                  |
| KBK korrózióállósági osztály                   | 2   |
| Környezeti hőmérséklet                         | 5 ... 60 °C   |
| Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, nyitó | 1,233 N   |
| Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, záró  | 1,371 N   |
| Tehetlenségi nyomaték                          | 1,018.17 kgcm <sup>2</sup>  |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus          | 9,000 N   |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus     | 300 Nm  |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus     | 200 Nm  |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus     | 250 Nm  |
| Vezető elemek utánkenési időköze               | 5 Mio SP  |
| Max. tömeg külső megfogó ujjanként             | 940 g   |
| Gyártmány súlya                                | 13,800 g  |
| Felfogási mód                                  | Belső menet és központosító hüvely<br>átmenő furattal és központosító hüvellyel |
| Pneumatikus csatlakozás                        | G1/8  |
| Anyag megjegyzés                               | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform   |
| Anyag információ, ház                          | Alumínium<br>simára oxidált   |
| Anyag információ, megfogó pofák                | Acél<br>edzett  |