

# Mini szánegység DGSL-16-20-EA

Cikkszám: 570188

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	20 mm
Állítható véghelyzet/elülső hossz	3,5 mm
Állítható végállás/hátsó hossz	5,5 mm
Dugattyú Ø	20 mm
Hajtó egység üzemmódja	Keret
Csillapítás	rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyókosaras kivitel
Szerkezeti felépítés	Keret Dugattyú Dugattyúrúd Szán
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0,1 MPa...0,8 MPa 1 bar...8 bar
Max. sebesség	0,8 m/s
Ismétlési pontosság	0,3 mm
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ütközési energia a végállásokban	0,35 Nm
Csillapítási hossz	1,2 mm
Max. erő Fy	2021 N
Max. Fz erő	2021 N
Max. Mx nyomaték	35 Nm
Max. My nyomaték	22 Nm
Max. Mz nyomaték	22 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	158 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	188 N

Jellemző	Érték
Mozgatott tömeg	432 g
Terméksúly	984 g
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	HNBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél