


Dugasz NECU-S-M12G4-P2-IS

Cikkszám: 570954

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Csatlakozási gyakoriság	50
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	18 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hatlapú SW18-cal és hosszirányú recézéssel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	2,5 kV
Kábelcsavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0,75 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
Ház alapanyaga	PA
Hollandi anya alapanyaga	PA

Jellemző	Érték
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal