

dugaszolható csatlakozó QBM-10-32-UNF-5/32-I-U

Cikkszám: 572312

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges méret	0.094 "
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.106 ft-lbf
Gyártmány súlya	0.106 oz
Felfogási mód	Internal hexagon 3/32
Pneumatikus csatlakozás 1	Male thread, 10-32 UNF-2A
Pneumatikus csatlakozás 2	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes