


csatlakozó NECU-S-ECG4-HX-Q3

Cikkszám: 570922

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Csatlakozási frekvencia	1
Felfogási mód	reteszelő
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Egyenes dugó / szigetelés átvágó csatlakozó kapocs négyzetes alak
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Megengedett egyedi huzal átmérő	≥ 0.07 mm
Megengedett ér átmérő	0.8 ... 1 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	2
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	aranyozott
Megengedett érszigetelés	PP PVC TPE-E