

vezérlő CECC-D


Cikkszám: 574415

Kifutó termék

FESTO

Kompakt Controller Codesys V3, E/A, CAN, Ethernet-tel.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Üzemi feszültség	19,2 - 30 V DC
Áramfelvétel	100 mA nominal at 24 V DC
Max. tápáram	4.3 A
Környezeti hőmérséklet	0 ... 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20
Védettségi osztály	III
Gyártmány súlya	200 g
Rezgésállósági vizsgálat	EN 61131-2 szerint
Ütésállósági vizsgálat	EN 61131-2 szerint
Elektromos csatlakoztatástechnika, be/ki	Csatlakozó aljzat lécs, 3,5 mm-es raszter
Állapotjelzők	LED
CPU adatok	400 MHz-es processzor
Digitális bemenetek, szám	12
Digitális bemenetek, kapcsoló logika	pozitív logika (PNP)
Digitális bemenetek, gyorszámláló bemenetek	2, mindegyik max. 180 kHz-cel
Digitális bemenetek, bemenő jel késleltetés	3 ms typ.
Digitális bemenetek, bemeneti feszültség/-áram	24 V DC
Digitális bemenetek, névleges érték a TRUE (igaz)-hoz	≥ 15 VDC
Digitális bemenetek, névleges érték a FALSE (hamis)-hoz	≤ 5 VDC
Digitális bemenetek, elektromos szigetelés	igen, optocsatoló
Digitális bemenetek, állapotjelzés	LED
Max. vezetékhoossz	30 m inputs
Digitális kimenetek, szám	8
Digitális kimenetek, kapcsoló logika	pozitív logika (PNP)
Digitális kimenetek, érintkező	Tranzisztor
Digitális kimenetek, kimeneti feszültség	24 V DC
Digitális kimenetek, kimeneti áram	500 mA
Digitális kimenetek, elektromos szigetelés	igen, optocsatoló
Digitális kimenetek, kapcsolási frekvencia	max. 1 kHz
Digitális kimenetek, rövidzár védett	igen
Digitális kimenetek, állapotjelzés	LED
Protokoll	CANopen Modbus TCP
Ipari busz interfész	CAN-Bus

Jellemző	Érték
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 sarkú
Ipari busz interfész, átviteli arány	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s szoftverrel beállítható
Ipari busz interfész, leválasztás	igen
USB interfész	USB 1.1
Ethernet, csatlakozó dugó	RJ45
Ethernet, száma	1
Ethernet, adatátviteli sebesség	10/100 Mbit/s
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Programozó szoftver	CODESYS provided by Festo V3
Program nyelv	IEC 61131-3 szerint Áramúterv (KOP) Utastáslista (AWL) Strukturált szöveg Működési terv Sorrendvezérlő nyelv
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Tanúsítványt kiállító hely	UL E239998-D1001