


# Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-3/8-D-7-MINI-A-MPA

Cikkszám: 8002310

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Méret                                 | Mini   |
| Sorozat                               | D  |
| Aktuátor biztosítás                   | Forgatógomb rögzítéssel  |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °   |
| Szűrőfinomság                         | 40 l $\mu$ m   |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus   |
| Szerkezeti felépítés                  | Szűrőszabályozó manométerrel                                   |
| Max. kondenzátummennyiség             | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár  |
| Nyomáskijelző                         | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                          | 2 bar...12 bar   |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 0.5 bar...7 bar  |
| Max. nyomáshiszterézis                | 0.2 bar  |
| Normál névleges átfolyás              | 1700 l/min   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Csapághőmérséklet                     | -10 °C...60 °C   |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                      | 5 °C...60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                | 5 °C...60 °C   |
| Terméksúly                            | 460 g  |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Vezetékeszerelés<br>tartozékkal              |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G3/8   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G3/8   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény   |

| Jellemző           | Érték |
|--------------------|-------|
| Tartály alapanyaga | PC    |