


# elosztó

## NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

Cikkszám: 8005311

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
Konstruktív felépítés	Y elosztó kábel nélkül
Elosztófajta	2 az 1-re
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Felfogási mód	Átmenőfurattal az M2 csavarhoz tartozékokkal
Gyártmány súlya	20 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
2. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	2 x aljzat
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	-10 - 40 °C átmenőfuraton keresztüli rögzítés esetén
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Foszforsavészterttől mentes
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PC TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material of union nut	Nikkelezett réz
Material seals	NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvtözet
Material threaded sleeve	Nikkelezett réz